

2015年3月
生産終了

汎用型ケーブルクランプ

キャブコン OA-1 シリーズ オプション

OA-1、OA-1ウス、OA-S1用のチューブアダプタ。






RoHS

■ 用途

バラ線をビニールチューブで処理する場合に、クランプ部の補強用として使用します。ビニールチューブ内径に合わせてカットして使用してください。

■ 作業手順

1. ビニールチューブの内径に合わせてCAP-1をカットする。
2. OA-1にビニールチューブを通す。
3. ビニールチューブにCAP-1を挿入する。
4. CAP-1が突き当たるまでビニールチューブを引き出す。



■ 型式・仕様

型式	適合ビニールチューブ内径 (mm)			材質	本体質量	販売単位
	1段目	2段目	3段目			
CAP-1	φ4	φ5	φ6	軟質ポリエチレン	約2g	1袋(100個入)

■ 外形寸法図

